

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 40/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Calço	269005 3
Projeção L ₁	120 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	300 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	49 mm
Altura de fixação L ₂	39 mm
Desvio central L ₃	27 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Código ISO do suporte	A40T SDQCR/L11
Parafuso para calço	269013 2
Ø haste D _s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15