

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 12/07
GTIN	4045197877871
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Projeção L <sub>1</sub>	36 mm
Comprimento total L	140 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A12L SDQCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	17 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

---

**Acessórios**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8