

Garant**Barra de mandril em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	17 mm
Projeção L_1	75 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A25R SDQCR/L11
Altura de fixação L_2	24 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Tamanho da placa	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15