

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	22 mm
Calço	269005 3
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Parafuso para calço	269013 2
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	250 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	44 mm
Código ISO do suporte	A32S SDQCR/L11
Projeção L_1	96 mm
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15