

**Garant****Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:  
40/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A40T SDQCR/L11
Ângulo de ajuste $\kappa$	107,5 grau
Desvio central $L_3$	27 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	49 mm
Calço	269005 3
Projeção $L_1$	120 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Altura de fixação $L_2$	39 mm
Comprimento total $L$	300 mm
Parafuso para calço	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15