

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SDXCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ângulo de ajuste $\kappa$	93 grau
Comprimento da cabeça $L_1$	25 mm
Altura de fixação $L_2$	11 mm
Código ISO do suporte	A12L SDXCR/L07
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central $L_3$	9 mm
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	140 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	17 mm
Profundidade útil T	4,3 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8