

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	180 mm
Desvio central L ₃	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	21 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDXCR/L07
Altura de fixação L ₂	15 mm
Profundidade útil T	4,3 mm
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8