

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDXCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A20R SDXCR/L11
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	200 mm
Desvio central L_3	13 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Profundidade útil T	10 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15