

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260344 25/11
GTIN	4045197877963
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A25R SDXCR/L11
Altura de fixação L ₂	23 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Desvio central L ₃	17 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	31,5 mm
Comprimento total L	200 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento da cabeça L ₁	50 mm
Profundidade útil T	10 mm
Ø haste D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15