

Garant**Barra de mandril em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L_3	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	25 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	140 mm
Código ISO do suporte	A12L SDXCR/L07
Altura de fixação L_2	11 mm
Profundidade útil T	4,3 mm
Ø haste D_5	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8