

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDXCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Desvio central L ₃	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A16Q SDXCR/L07
Comprimento da cabeça L ₁	33 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Tamanho da placa	7 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	21 mm
Altura de fixação L ₂	15 mm
Comprimento total L	180 mm
Profundidade útil T	4,3 mm
Ø haste D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8