

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Comprimento total L	200 mm
Desvio central L_3	17 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31,5 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L_1	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Código ISO do suporte	A25R SDXCR/L11
Profundidade útil T	10 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15