

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento total L	200 mm
Código ISO do suporte	A20R SVUBR/L11
Desvio central L_3	13 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8