

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço A.. SVUBR 93°, para pastilhas de corte reversíveis VB., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/16mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Desvio central L <sub>3</sub>	17 mm
Tamanho da placa	16 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	24 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	32 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	25,5 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Código ISO do suporte	A25R SVUBR/L16
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	200 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15