

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SVUBL 93°, para pastilhas de corte reversíveis VB., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Altura de fixação L ₂	15,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	21 mm
Comprimento total L	180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L ₁	16,5 mm
Código ISO do suporte	A16Q SVUBR/L11
Desvio central L ₃	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Ø haste D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8