

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Desvio central L_3	13 mm
Comprimento da cabeça L_1	20,5 mm
Tamanho da placa	11 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Código ISO do suporte	A20R SVUBR/L11
Comprimento total L	200 mm
Ø haste D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8