

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	93 grau
Código ISO do suporte	A25R SVUBR/L16
Altura de fixação L_2	24 mm
Tamanho da placa	16 mm
Desvio central L_3	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento total L	200 mm
Comprimento da cabeça L_1	25,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15