

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
32/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	40 mm
Desvio central L_3	22 mm
Calço	269005 8
Código ISO do suporte	A32S SVUBR/L16
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Altura de fixação L_2	31 mm
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento total L	250 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1604..
Comprimento da cabeça L_1	33,5 mm
Ø haste D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3xD

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 8	269005 8
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15