

Suporte de aperto rotativo SDNCN 62,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., neutro, Tamanho da haste/placa: 12/07mm



Dados do pedido

Número do pedido	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Projeção L ₁ dos suportes neutros	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Código ISO do suporte	SDNCN 1212F07
Tamanho da placa	7 mm
Tamanho da haste	12 mm
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	6 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L dos suportes neutros	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
