

Suporte de aperto rotativo SDNCN 62,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., neutro, Tamanho da haste/placa: 16/11 mm



Dados do pedido

Número do pedido	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Calço	269005 3
Parafuso para calço	269013 2
Comprimento total L dos suportes neutros	100 mm
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	8 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Projeção L ₁ dos suportes neutros	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da haste	16 mm
Código ISO do suporte	SDNCN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calço Tipo 3	269005 3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500