

## Suporte de aperto rotativo SDNCN 62,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., neutro, Tamanho da haste/placa: 20/11 mm



### Dados do pedido

Número do pedido	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Parafuso para calço	269013 2
Calço	269005 3
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Tamanho da placa	11 mm
Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	20 mm
Código ISO do suporte	SDNCN 2020K11
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 2
Tamanho da haste	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	62,5 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 22	269028 22
Parafuso para calço Tipo 2	269013 2
Calço Tipo 3	269005 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500