

**3M**

## Dados do pedido

Número do pedido	557545 1000
GTIN	30051131026019
Classe de artigo	53M

## Descrição

### Modelo:

**Almofada macia** com estrutura de espuma com **distribuição de pressão**. Revestida com corindo (A).

1 lados revestidos.

### Vantagem:

- **Elástica, sem formação de vincos ou dobras.**
- **Todas as esponjas também são adequadas para a retificação a húmido.**
- **Baixa tendência a criar obstruções, lavável.**

### Utilização:

**Retificação fina de contornos, arestas e pontos de difícil acesso**, por exemplo, preparação antes de pintar, limpeza. Retificação a húmido e a seco.

## Descrição técnica

Granulometria	1000
Grau de finura	ultrafino
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A
Largura	115 mm

Altura	5 mm
Comprimento	140 mm
Atributo do nome do produto	140×115×5 mm
Número de esponjas, almofadas	20
Tipo de produto	Esponja abrasiva

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		