


**STARCKE®****Conjunto lixas 50 peças Perfuração de 8 furos, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	557576 40
GTIN	4002748356339
Classe de artigo	56Z

**Descrição****Modelo:**

Flexível, com papel B ou C com látex recoberto com corindo (542B7/542C7). **Parte de trás autoaderente** para uma troca rápida de folhas e maior resistência a rasgos.

**Vantagem:**

Lixamento de madeira e superfícies pintadas

- **Excelente aderência do grão – longa vida útil, não danifica a superfície em caso de rutura precoce do grão.**
- **Os aditivos repelentes de pó evitam que o pó de lixa adira à peça.**
- **Grão de corindo de alta qualidade para um rendimento de lixamento máximo permanente.**

**Utilização:**

Retificação de primários, enchimentos, camadas de verniz, bem como rebarbagem e lixamento de componentes plásticos e para processamento de madeira em geral.

**Descrição técnica**

Grau de finura	grosso
Granulometria	40
Largura	93 mm
Comprimento	185 mm
Tipo de produto	Lixa autoaderente

---

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		