

KERN

Balança de suspensão tipo HCB, área de pesagem máxima: 50



Dados do pedido

Número do pedido	479435 50
GTIN	4045761030145
Classe de artigo	47D

Descrição

Versão:

- Operação muito simples através de 3 teclas.
- Com a tecla de tara, montar um recipiente vazio e colocar o visor a zeros.
- Tecla Hold, o visor pode ficar imobilizado por 5 segundos.
- A unidade de pesagem pode ser mudada para kg, N e lb.

Material fornecido:

Incluindo mosquetões de aço inoxidável, ganchos S de aço inoxidável (não de série para tam. 500 / 1000) e 3 pilhas n.º 081561 tam. LR6.

Descrição técnica

Peso líquido	0,6 kg
Leitura	100 g
Altura da caixa	150 mm
área de pesagem máxima	0 - 50 kg
Largura da caixa	80 mm

Ficha de dados

Profundidade da caixa	45 mm
Calibração	K2
Número de pilhas incluídas	3
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Alimentação de energia	A pilhas
Designação do fabricante	HCB
Tipo de produto	Balança de suspensão/ balança de grua

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/479435-50>