




Mangueira espiralada de PU 1/4 de polegadas com união roscada giratória e proteção contra torção, Comprimento útil da mangueira: 3m



Dados do pedido

Número do pedido	080101 3
GTIN	4047322540216
Classe de artigo	08A

Descrição

Modelo:

Mangueira de poliuretano e, assim, altamente elástica, **força de retração extremamente elevada, perdas de pressão reduzidas e pouca deformação permanente. Resistente à temperatura de -40/+ 60 °C.**

Material fornecido:

Inclui aparafusamento giratório e mola anti-torção.

Descrição técnica

Material	Mangueira espiralada de PU
Ø interior da mangueira	5 mm
Comprimento útil da mangueira	3 m
Ø exterior da mangueira	8 mm
Tipo de produto	Mangueira