



Mangueira espiralada de PU 3/8 de polegada com união roscada giratória e proteção contra torção, Comprimento útil da mangueira: 3m



Dados do pedido

Número do pedido	080106 3
GTIN	4047322540278
Classe de artigo	08A

Descrição

Versão:

Mangueira de poliuretano e, assim, altamente elástica, **força de retração extremamente elevada, perdas de pressão reduzidas e pouca deformação permanente. Resistente à temperatura de -40/+ 60 °C.**

Material fornecido:

Inclui aparafusamento giratório e mola anti-torção.

Descrição técnica

Ø exterior da mangueira	12 mm
Comprimento útil da mangueira	3 m
Material	Mangueira espiralada de PU
Ø interior da mangueira	8 mm
Tipo de produto	Mangueira