

■ KOMET**Cabeça de perfuração fina MicroKom® BluFlex® 2****Dados do pedido**

Número do pedido	238392
GTIN	4047109280205
Classe de artigo	27G

Descrição**Modelo:**

- **Intervalo de linearidade: -0,2 até 4,4 mm (-0,0079 até 0,1732 polegadas) em Ø.**
- **Resolução de exibição com precisão μ : 0,001 mm em Ø.**
- **A cabeça de ajuste de precisão pode ser ajustada radialmente e fixada com uma chave Allen.**
- **Visor OLED moderno e de alto contraste diretamente na cabeça de ajuste de precisão.**
- **O mostrador do visor pode ser rodado 180°.**
- **Operação simples diretamente no ecrã tátil.**
- **Interface Bluetooth® Low Energy adicional para visualização simples num smartphone convencional a partir da versão de Android™ ou iOS 7.**
- **Velocidades mais elevadas graças à compensação de desequilíbrio parcial integrada.**
- **O ajuste muito sensível permite um avanço preciso.**
- **Sistema de medição de curso absoluto – as posições absoluta e relativa da corrediça são apresentadas após cada ativação.**
- **Interface ABS® universal.**
- **A pilha é fácil de substituir.**
- **1:1 compatível com as variantes do sistema anterior.**

Descrição técnica

Ø da área do fuso	6 - 125 mm
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

Acessórios

Ponte para MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2 Ø da área do fuso 120-155

238395 120-155