

## Ficha de dados

**KERN**

Balança de plataforma, tipo EOB, área de pesagem máxima: 35



### Dados do pedido

Número do pedido	479600 35
GTIN	4045761192157
Classe de artigo	47D

### Descrição

#### Versão:

- **Balanças para pacotes robustas para expedição.**
- **Operação simples através de quatro botões.**
- **Unidade de visualização com altura dos dígitos de 25 mm também separada da plataforma; ajustável e montável através de cabo flexível de aprox. 2 m de comprimento.**
- **Funcionamento na rede elétrica e com bateria possível, desligamento automático após 3 minutos.**

#### Material fornecido:

Inclui adaptador de rede e suporte de parede para a unidade de visualização.

#### Acessórios especiais:

6 pilhas n.º 081561 tam. LR6, tripé para unidade de visualização a pedido.

### Descrição técnica

Largura da unidade de visualização	215 mm
Leitura	10 g
Altura da unidade de visualização	50 mm
área de pesagem máxima	0 - 35 kg

## Ficha de dados

Dimensões da placa de pesagem	315x305 mm
Reprodutibilidade	10 g
Profundidade da unidade de visualização	110 mm
Peso líquido	3,8 kg
Designação do fabricante	EOB
Calibração	K2
Alimentação de energia	A pilhas
Número de pilhas incluídas	6
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Tamanho dos dígitos da unidade de visualização	25 mm
Tipo de produto	Balança de plataforma

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/479600-35>