Rolo económico de tecido abrasivo (A) azul KK 24, 40 mm × 50 m, Granulometria: 40

Dados do pedido

Número do pedido	557710 40
GTIN	4018875331392
Classe de artigo	56V

Descrição

Modelo:
Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de **corindo normal (A)**, com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.
Modelo **VSM KK 24:** tecido **azul, rolo económico** para exigências normais.
Embalagem **com lâmina de corte integrada.**
Utilização:
Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais.

Descrição técnica

Grau de finura	grosso
Granulometria	40
Série	KK24
Abrasivo	Corindo normal (A)
Abreviatura abrasivo	A

Largura do rolo económico	40 mm
Comprimento do rolo económico	50 m
Atributo do nome do produto	40 mm × 50 m
Tipo de produto	Tela de esmerilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm²	adequado		
Aço < 1400 N/mm²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		