

Garant**Suporte de aperto rotativo SSDCN 45°, para pastilhas de corte reversíveis SC., neutro****Dados do pedido**

Número do pedido	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 20
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	10 mm
Tamanho da haste	20 mm
Parafuso para calço	269013 5
Calço	269005 9
Código ISO do suporte	SSDCN 2020K12
Pastilha de corte reversível adequada	SC.. 1204..
Projeção L ₁ dos suportes neutros	11,2 mm
Tamanho da placa	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 9	269005 9
Parafuso para calço Tipo 5	269013 5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 20	269028 20
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15