

Garant**Disco de polimento de lamelas (feltro), Ø 50,8 mm, Tipo: MED****Dados do pedido**

Número do pedido	554078 MED
GTIN	4045197880833
Classe de artigo	51E

Descrição**Modelo:**

Lâminas de feltro posicionadas na vertical (altura 10 mm).

Utilização:

Trabalhos de polimento mais flexíveis. O uso subsequente do modelo macio e de dureza média permite produzir as melhores superfícies de brilho espelhado.

Instrução:

Os discos de lâminas de polir em feltro devem ser usados em conjunto **com pastas de retificação e de polir**, como n.º 552250/555740. Velocidade periférica recomendada 5 – 10 m/s.

Descrição técnica

Ø do disco	50,8 mm
Grau de dureza	médio
Base de polimento	Feltro
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
Tipo de produto	Disco abrasivo

Acessórios

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 50	554089 50
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 50	554090 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 50	554091 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 50	554092 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø exterior 50	554093 50
