

**Produto abrasivo universal, 80×50×20 mm, Tipo: G****Dados do pedido**

Número do pedido	557660 G
GTIN	4045197241757
Classe de artigo	52E

**Descrição****Modelo:**

Bloco de lixa manual flexível, totalmente misturado com grão de lixa com aglomerado elástico (vida útil longa, consumo total possível). Devido ao aglomerado de poros abertos, o corpo abrasivo nunca apresenta obstruções. Adequado para retificação a húmido e a seco. Resistente a água e a óleo.

**Modelo económico** com corindo (A).

**Utilização:**

Universal para **limpeza, polimento, alisamento, fosqueamento e retificação de todos os materiais.**

**Instrução:**

Água, petróleo, pastas ou aditivos semelhantes **umentam o efeito.**

**Descrição técnica**

Grau de finura	grosso
Altura	20 mm
Largura	50 mm
Comprimento	80 mm
Atributo do nome do produto	80×50×20 mm

Tipo de produto

Bloco para lixar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	condicionalmente adequado		
Pedra	adequado		
Vernizes	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		