

**Chave de parafusos sextavada para eletrônica ESD, Sextavado: 0,71****Dados do pedido**

Número do pedido	627495 0,71
GTIN	7610733268436
Classe de artigo	63D

Descrição**Versão:**

Folheto de múltiplos componentes, concebido ergonomicamente, com tampa rotativa suave (para fixar a ponta do dedo indicador para um trabalho preciso). Zona de viragem rápida de forma ideal para aparafusamento rápido e eficiente e **zona de força** para a transferência de binários mais altos.

Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. A maior precisão dimensional das lâminas. Superfície niquelada e cromada.

Punho de ferramenta de plástico dissipativo, **adequado para ESD**.

Utilização:

Para aparafusamento preciso e eficiente no setor eletrónico. Ideal também para todos os trabalhos de ajuste e ajuste sensíveis.

Descrição técnica

Sextavado	0,71 mm
comprimento total	133 mm
Comprimento da lâmina	40 mm
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tampa giratória	sim
Cabeça esférica	não
Tipo de produto	Chave de parafusos

