



Suporte de chave de parafusos para pontas de 1/4 polegadas com íman, ESD, Comprimento da lâmina: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	676658 10
GTIN	7610733269433
Classe de artigo	63E

Descrição

Modelo:

Cabo resistente com superfície de fácil preensão, delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Graças à estrutura especial da superfície, é possível transmitir binários elevados mesmo com as mãos molhadas ou oleosas. Alojamento com forte íman permanente.

Cabo com revestimento de elastómero delicado para a pele.

Punho de ferramenta de plástico dissipativo, **adequado para ESD**.

Indicado para:

Pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3.

Descrição técnica

Designação do fabricante	SwissGrip ESD Stubby
Alojamento de pontas	D 6,3
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
com punho de roquete	não
com haste telescópica	não
incl. pontas	não
Tipo de produto	Ferramenta de pontas

