

Garant**Suporte de retificação, Tipo: 10-12****Dados do pedido**

Número do pedido	290398 10-12
GTIN	4045197882189
Classe de artigo	29K

Descrição**Modelo:**

Feito de alumínio, com haste sextavada prática para aplicação simples.

Utilização:

Para uma retificação segura e fácil dos insertos de corte com uma pedra abrasiva.

Indicado para:

Insertos de corte n.º 290336 – 290379.

Indicado para:

Inserto de corte n.º 290360 – 290379: tam. 10 – 12

Inserto de corte n.º 290336: Tam. 19

Inserto de corte n.º 290346: Tam. 28

Descrição técnica

L_1	50 mm
Comprimento total L_{tot}	150 mm
Ø do suporte de lâminas D_1	20 mm
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis