


Garant**Jogo de ferramentas de corte de roscas UNF em mala de plástico, para rosca fina de unidade UNF: UNF1/4-3/4****Dados do pedido**

Número do pedido	145965 UNF1/4-3/4
GTIN	4045197878588
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Mala de plástico estável com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta é protegida e transportada em segurança numa inserção de espuma e está pronta a usar graças à disposição organizada. Para uma descrição detalhada das ferramentas, ver os produtos individuais.

Utilização:

Para **rosca fina de unidade UNF** ASME-B1.1.

Índice:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130750: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cada 1 caçonete n.º 142620: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 2; 4

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 chave de parafusos n.º 664122: Tam. 5,5

Descrição técnica

para rosca fina de unidade UNF	1/4 UNF - 3/4 UNF
Tipo de rosca	UNF

Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

Acessórios

Jogo de machos de roscar manuais UNF 1/2-20	130750 1/2-20
Jogo de machos de roscar manuais UNF 1/4-28	130750 1/4-28
Jogo de machos de roscar manuais UNF 3/8-24	130750 3/8-24
Jogo de machos de roscar manuais UNF 5/16-24	130750 5/16-24
Jogo de machos de roscar manuais UNF 5/8-18	130750 5/8-18
Jogo de machos de roscar manuais UNF 7/16-20	130750 7/16-20
Caçonete UNF 1/2-20	142620 1/2-20
Caçonete UNF 1/4-28	142620 1/4-28
Caçonete UNF 3/4-16	142620 3/4-16
Caçonete UNF 3/8-24	142620 3/8-24
Caçonete UNF 5/16-24	142620 5/16-24
Caçonete UNF 5/8-18	142620 5/8-18
Caçonete UNF 7/16-20	142620 7/16-20
Desandador, ajustável Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Desandador, ajustável Tipo 2	148410 2
Desandador, ajustável Tipo 4	148410 4
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X7	149310 20X7
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X10	149310 38X10
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X14	149310 38X14
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X14	149310 45X14
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X18	149310 45X18
	664122 5,5

Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene
bicomponente Largura da aresta de corte | 5,5
