

Garant**Jogo de ferramentas de corte de rosca de tubo em mala de plástico, para rosca de tubo cilíndrica: G1/8-1****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 145905 G1/8-1 |
| GTIN | 4045197878564 |
| Classe de artigo | 11K |

Descrição**Modelo:**

Mala de plástico estável com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta é protegida e transportada em segurança numa inserção de espuma e está pronta a usar graças à disposição organizada. Para uma descrição detalhada das ferramentas, ver os produtos individuais.

Utilização:

Para **rosca cilíndrica de tubo Whitworth** DIN ISO 228/1.

Índice:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130550: Tam. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

cada 1 caçonete n.º 142050: Tam. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 3; 5

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18

1 chave de parafusos n.º 664122: Tam. 5,5

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------|-----------|
| para rosca de tubo cilíndrica | G1/8 - G1 |
| Tipo de rosca | G |

| | |
|------------------|----------|
| Ângulo do flanco | 55 grau |
| Tipo de produto | Caçonete |

Acessórios

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Jogo de machos de roscar manuais G G1 | 130550 G1 |
| Jogo de machos de roscar manuais G G1/2 | 130550 G1/2 |
| Jogo de machos de roscar manuais G G1/4 | 130550 G1/4 |
| Jogo de machos de roscar manuais G G1/8 | 130550 G1/8 |
| Jogo de machos de roscar manuais G G3/4 | 130550 G3/4 |
| Jogo de machos de roscar manuais G G3/8 | 130550 G3/8 |
| Caçonete G G1 | 142050 G1 |
| Caçonete G G1/2 | 142050 G1/2 |
| Caçonete G G1/4 | 142050 G1/4 |
| Caçonete G G1/8 | 142050 G1/8 |
| Caçonete G G3/4 | 142050 G3/4 |
| Caçonete G G3/8 | 142050 G3/8 |
| Desandador, ajustável Tipo 3 | 148410 3 |
| Desandador, ajustável Tipo 5 | 148410 5 |
| Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11 | 149310 30X11 |
| Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X10 | 149310 38X10 |
| Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X14 | 149310 45X14 |
| Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 55X16 | 149310 55X16 |
| Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 65X18 | 149310 65X18 |
| Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 5,5 | 664122 5,5 |