


Garant**Jogo de ferramentas de corte de roscas UNC em mala de plástico, para rosca grossa de unidade UNC: UNC1/4-3/4****Dados do pedido**

Número do pedido	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Classe de artigo	11K

Descrição**Modelo:**

Mala de plástico estável com pega de transporte e 2 fechos. Cada ferramenta é protegida e transportada em segurança numa inserção de espuma e está pronta a usar graças à disposição organizada. Para uma descrição detalhada das ferramentas, ver os produtos individuais.

Utilização:

Para **rosca grossa de unidade UNC** ASME-B1.1.

Índice:

cada 1 jogo de broca de roscar manual n.º 130700: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cada 1 caçonete n.º 142520: Tam. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

cada 1 desandador regulável n.º 148410: Tam. 1.1/2; 2; 4

cada 1 porta-caçonetes n.º 149310: Tam. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 chave de parafusos n.º 664122: Tam. 5,5

Descrição técnica

para rosca grossa de unidade UNC	1/4 UNC - 3/4 UNC
Tipo de rosca	UNC

Ângulo do flanco	60 grau
Tipo de produto	Caçonete

Acessórios

Jogo de machos de roscar manuais UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Jogo de machos de roscar manuais UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Jogo de machos de roscar manuais UNC 3/4-10	130700 3/4-10
Jogo de machos de roscar manuais UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Jogo de machos de roscar manuais UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Jogo de machos de roscar manuais UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Jogo de machos de roscar manuais UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Caçonete UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Caçonete UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Caçonete UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Caçonete UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Caçonete UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Caçonete UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Caçonete UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Desandador, ajustável Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Desandador, ajustável Tipo 2	148410 2
Desandador, ajustável Tipo 4	148410 4
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 20X7	149310 20X7
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 25X9	149310 25X9
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 30X11	149310 30X11
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 38X14	149310 38X14
Porta-caçonetes para Ø de caçonetexaltura 45X18	149310 45X18
Chave de parafusos, curta, com cabo Haptoprene bicomponente Largura da aresta de corte I 5,5	664122 5,5

