

Garant**Bucha autorroscante de alto rendimento com haste MK, Haste MK: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	341122 3
GTIN	4045197880741
Classe de artigo	31K

Descrição**Modelo:**

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

- **Bucha e haste MK formam uma unidade.**
- **Alta concentricidade, ótima estabilidade.**
- **Troca rápida e fácil graças ao design curto, o que é vantajoso para pequenas áreas de trabalho.**

Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastes de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

Norma:**DIN 238****Instrução:**

O efeito de autoaperto só é eficaz no sentido dos ponteiros do relógio.

Descrição técnica

Ø exterior	50 mm
L ₁ fechado	97,5 mm
Área de aperto	1 - 13 mm
L ₁ aberto	85 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

