

## Ficha de dados

**Garant**

### Bucha autorroscante de alto rendimento com haste CM, Haste MK: 4



#### Dados do pedido

Número do pedido	341122 4
GTIN	4045197880758
Classe de artigo	31K

#### Descrição

##### Versão:

- **Bucha e haste MK formam uma unidade.**
- **Alta concentricidade, ótima estabilidade.**
- **Troca rápida e fácil graças ao design curto, o que é vantajoso para pequenas áreas de trabalho.**

Buchas com três mordentes de **alto rendimento** em versão de precisão. Alta concentricidade, sem chave, autoaperto, alta força de aperto. Libertação fácil à mão. Peças de desgaste endurecidas e intercambiáveis.

##### Utilização:

Nas perfuradoras manuais e verticais, fresadoras, tornos para fixação nas hastas de encaixe n.º 342300 – 342850 ou diretamente no fuso da máquina.

##### Norma:

**DIN 238**

##### Nota:

O efeito de autoaperto só é eficaz no sentido dos ponteiros do relógio.

#### Descrição técnica

L <sub>1</sub> aberto	86,5 mm
L <sub>1</sub> fechado	99 mm
Ø exterior	50 mm
Área de aperto	1 - 13 mm
Tipo de produto	Bucha sem chave

## Ficha de dados