



Lanterna LED com bateria, Tipo: STAR



Dados do pedido

Número do pedido	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho LED com bateria com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e íman de retenção forte. **Prática lanterna com bateria** e projetor de construção combinados numa única lanterna. **Punho flexível** com íman integrado e adequado para montagem direta no suporte Scangrip. Powerbank integrada com conector USB. Sem gancho de suspensão.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo cabo de carga USB.

Descrição técnica

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	5,2 Ah

Tensão da bateria	3,7 V
Lâmpada	Módulo LED
Fluxo luminoso nível 2	500 lm
Fluxo luminoso	1000 lm
Largura total	103 mm
Tipo de proteção IP	IP 65
Comprimento total	156 mm
Período de iluminação 2	5 h
Período de iluminação	2,5 h
Peso	710 g
Zona ATEX	nenhum
Designação do fabricante	STAR
Tipo de produto	Lanterna de trabalho