



Martelo macio com cabo 3K, insertos de nylon e secção central em aço, Ø da cabeça do martelo: 27mm



Dados do pedido

Número do pedido	754170 27
GTIN	8024886013857
Classe de artigo	76D

Descrição

Modelo:

Com pega 3K quase inquebrável (núcleo de alumínio, componente de poliamida e borracha), gola de proteção forjada e manga de proteção adicional para o punho.

Peça central de metal forte.

Vantagem:

Inquebrável, ergonómica, antiderrapagem, **livre de vibrações e amiga das articulações.**

Peça sobresselente:

Inserção de nylon de substituição disponível sob o n.º 754180.

Descrição técnica

Peso	0,358 kg
Comprimento do cabo	300 mm
Ø da cabeça do martelo	27 mm
Material do cabo	Núcleo em liga de alumínio
Comprimento da cabeça com insertos	81 mm
Material do inserto	Nylon, branco, 100 Shore
Punho	punho de 3 componentes
sem ricochete	sim
Tipo de produto	Martelo

Acessórios

Peça sobresselente em nylon, unidade Ø da cabeça do martelo 27

754180 27