

Garant

Lâmpada-lupa LED, Ø da lente: 72



Dados do pedido

Número do pedido	491490 72
GTIN	4045197685360
Classe de artigo	41M

Descrição

Versão:

Lâmpada com lupa luminosa e requintada. A cabeça da lanterna, o tubo de suporte e o tubo flexível são em metal robusto.

- **A cobertura da lâmpada especialmente desenvolvida com ótica integrada foca a luz sem reflexos, com perdas mínimas de dispersão na superfície de ensaio (4 vezes mais luz por watt do que com um tubo fluorescente, vida útil de aprox. 50 000 h = 6 anos, 24 horas por dia).**
- **Lente de plástico sem distorção, com revestimento temperado.**
- **Moderno e muito eficiente conceito de iluminação composto por 63 LEDs numa placa circular.**
- **Ligação e regulação da intensidade luminosa com um dedo, graças ao sensor Soft-Touch.**
- **Graças ao tubo flexível de alta qualidade e ao design elegante e reduzido ao essencial, a lâmpada com lupa LED pode ser usada em todo o lado.**

Versão do texto publicitário:

Lâmpada com lupa luminosa e requintada. A cabeça da lanterna, o tubo de suporte e o tubo flexível são em metal robusto.

- **A cobertura da lâmpada especialmente desenvolvida com ótica integrada foca a luz sem reflexos, com perdas mínimas de dispersão na superfície de ensaio (4 vezes mais luz por watt do que com um tubo fluorescente, vida útil de aprox. 50 000 h = 6 anos, 24 horas por dia).**
- **Lente de plástico sem distorção, com revestimento temperado.**

Ficha de dados

- **Moderno e muito eficiente conceito de iluminação composto por 63 LEDs numa placa circular.**
- **Ligação e regulação da intensidade luminosa com um dedo, graças ao sensor Soft-Touch.**
- **Graças ao tubo flexível de alta qualidade e ao design elegante e reduzido ao essencial, a lâmpada com lupa LED pode ser usada em todo o lado.**

Vantagem:

100% de iluminação durante 6 anos sem custos de manutenção. Limpeza fácil e rápida (sistema fechado). Insensível às vibrações. Design funcional.

Material fornecido:

Inclui fonte de alimentação 100 – 240 V, tampa de lente e braçadeira de mesa n.º 491492 tam. TK.

Acessórios especiais:

Pé de mesa n.º 491492 tam. TF.

Nota:

Outros pés de mesa ou de máquina a pedido. A fonte de luz pode ser trocada pelo fabricante.

Descrição técnica

Ampliação (x vezes)	2,3
Ø da lente	72 mm
Alcance	aprox. 750 mm
Ø da cabeça	122 mm
Espessura da cabeça	13 mm
Número de LEDs	63
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de produto	Lâmpada-lupa

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/491490-72>