



**Rolo económico de tecido abrasivo (A) castanho KK 114 F, 115 mm × 50 m,
Granulometria: 80**



Dados do pedido

Número do pedido	557850 80
GTIN	4018875206133
Classe de artigo	56V

Descrição

Modelo:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de **corindo normal (A)**, com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil.

Modelo **VSM KK 114 F**: Tecido **castanho, para exigências extremamente elevadas**. Esta qualidade é **particularmente flexível, resistente a óleo e petróleo** e pode ser rasgada em sentido longitudinal sem arestas e em sentido reto sem desfiar.

Embalagem **sem lâmina de corte**.

Utilização:

Adequado para retificação manual de metal, mas também para todos os outros materiais. Ideal para utilização em lixadoras orbitais.

Descrição técnica

Grau de finura	grosso
Granulometria	80
Série	KK114F
Abrasivo	Corindo normal (A)

Abreviatura abrasivo	A
Largura do rolo económico	115 mm
Comprimento do rolo económico	50 m
Atributo do nome do produto	115 mm × 50 m
Tipo de produto	Tela de esmerilar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Vernizes	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
seco	adequado		