

**Lima triangular, Corte 2 (meio-acabamento), Comprimento sem espião: 300****Dados do pedido**

Número do pedido	511200 300
GTIN	4009215017281
Classe de artigo	56B

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

Todos os lados picados; ponta semirromba.

Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Form C

Nota:

Variante de lima com cabo disponível com o n.º 511201.

Descrição técnica

Comprimento sem espião	300 mm
Largura	21 mm
Atributo do nome do produto	Corte 2 (meio-acabamento)
Corte	2
Tipo de corte	Meio-acabamento
Forma	C
Descrição da forma	triangular, semi-rombo
Superfícies limadas	3
incl. cabo de lima	não

Norma	DIN 7261
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Acessórios

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 160	519400 160
Cabo de plástico para limas Comprimento total 125	519510 125
Cabo de plástico para limas Comprimento total 120	519550 120
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 120	519600 120
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20