

**Lima triangular, Corte 2, Comprimento sem espigão: 250****Dados do pedido**

Número do pedido	511210 250
GTIN	4045197571632
Classe de artigo	52A

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

Todos os lados picados; ponta semirromba.

Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Form C

Descrição técnica

Largura	16 mm
Comprimento sem espigão	250 mm
Atributo do nome do produto	Corte 2
Corte	2
Forma	C
Descrição da forma	triangular, semi-rombo
Superfícies limadas	3
incl. cabo de lima	não
Norma	DIN 7261
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Acessórios

Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 140	519400 140
Cabo de plástico para limas Comprimento total 110	519510 110
Cabo de plástico para limas Comprimento total 125	519510 125
Cabo de plástico para limas Comprimento total 110	519550 110
Cabo de plástico para limas Comprimento total 120	519550 120
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 110	519600 110
Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 120	519600 120
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20

