



Dados do pedido

Número do pedido	480452 10
GTIN	4045197208255
Classe de artigo	42K

Descrição

Modelo:

Em aço especial envelhecido. Temperado com arestas ligeiramente chanfradas. Superfícies de medição esmeriladas. (HRC 64 – 66) **Além das condições de ensaio para cada bloco padrão, o protocolo de ensaio (certificado de calibração de fábrica) lista o desvio real da medida nominal. Isto permite identificar a medida real exata. A ligação a normas nacionais deve-se à rastreabilidade para conjuntos de referência DKD ou PTB.** Tolerâncias de comprimento (até 100 mm de comprimento), ver n.º 480200 – 480300.

Outro modelo como n.º 480450.

Utilização:

Para verificar micrómetros externos conforme VDI/VDE/DGQ 2618, Folha 10.1.

Índice:

Cada 1 medida (mm): tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø de vidro plano 30 mm: 1 un.

Índice:

cada 1 medida (mm): Tam. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ø vidro plano 30 mm: 1 un.

Descrição técnica

Conteúdo do jogo	10
Norma	DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância	1

Material	aço especial envelhecido
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
embalagem	caixa estável
Calibração	S17
Tipo de produto	Calibre de ajuste do micrómetro externo

Prestações de serviços

CalibraçãoConjunto de blocos de padrão aço / cerâmica Conteúdo do jogo 10	020850 10
Calibração DAkkSConjunto de blocos padrão aço Conteúdo do jogo 10	020860 10
CalibraçãoParalela ótica Ø máximo 60	028920 60