

**Paquímetro de montagem IP66 horizontal, Faixa de medição: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	499401 100
GTIN	4946368441924
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Com **eletrônica absoluta** e grandes dígitos de fácil leitura. Definição única da posição zero, que permanece o ponto zero absoluto até à próxima substituição da bateria (aprox. 1,5 anos). Máxima precisão de medição, mesmo com a maior velocidade de deslocação. Função ZERO/ABS – reposição a zeros e mudar da medição relativa para a medição absoluta.

Paquímetro de montagem com sistema de medição eletromagnético indutivo. **Montagem horizontal.**

Função:

IP66: Proporciona proteção contra jato de água forte ou inundação temporária e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Adequada para tarefas de medição e posicionamento em máquinas-ferramenta, dispositivos, etc.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497085.

Descrição técnica

Comprimento total L_2	209 mm
Calibração	Preço sob consulta
Peso	390 g
Comprimento da régua de medição L_1	185 mm
Faixa de medição	0 - 100 mm
Leitura	0,01 mm

Ficha de dados

Limite de erro	0,03 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 66
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	Norma de fábrica
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição	digital
Tipo de produto	Paquímetro de montagem

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/499401-100>