

**Lima triangular, Corte 2 (meio-acabamento), Comprimento sem espigão: 100****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 511200 100 |
| GTIN | 4009215017137 |
| Classe de artigo | 56B |

Descrição**Versão:**

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.

Todos os lados picados; ponta semirromba.

Utilização:

A **lima de qualidade** para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Norma:

DIN 7261 Form C

Nota:

Variante de lima com cabo disponível com o n.º 511201.

Descrição técnica

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Comprimento sem espigão | 100 mm |
| Largura | 8,7 mm |
| Atributo do nome do produto | Corte 2 (meio-acabamento) |
| Corte | 2 |
| Tipo de corte | Meio-acabamento |
| Forma | C |
| Descrição da forma | triangular, semi-rombo |
| Superfícies limadas | 3 |
| incl. cabo de lima | não |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Norma | DIN 7261 |
| Tipo de produto | Lima de oficina |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | Código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | condicionalmente adequado | | |
| INOX | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Plástico, GFK | adequado | | |
| Madeira | adequado | | |

Acessórios

| | |
|--|---------------|
| Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 100 | 519400 100 |
| Cabo de lima em madeira dura Comprimento total 80 | 519400 80 |
| Cabo de plástico para limas Comprimento total 90 | 519510 90 |
| Cabo de plástico para limas Comprimento total 100 | 519550 100 |
| Cabo de lima ergonómico biocomponente Comprimento total 95 | 519600 95 |
| Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25 | 576000 100X25 |
| Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20 | 576000 80X20 |