



Jogo de limas multiusos de 5 peças em saco enrolável Corte 2, Comprimento sem espigão: 200



Dados do pedido

Número do pedido	517200 200
GTIN	4009215074765
Classe de artigo	56B

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As **limas não abauladas** têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de liagem.

Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em **estojos de enrolar robustos em nylon**.

As limas protegidas não se sujam e o corte não se danifica; isto garante um desempenho consistentemente elevado de liagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada. Com cabos de plástico resistentes a impactos.

Corte 2 = meio-acabamento.

Utilização:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de liagem.

Material fornecido:

Jogo de limas **de 5 peças** com uma **lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda** cada.

Descrição técnica

Comprimento sem espigão	200 mm
-------------------------	--------

Corte	2
Norma	DIN 7261
Tipo de produto	Lima de oficina

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		

Acessórios

Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 100X25	576000 100X25
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 115X40	576000 115X40
Carda de limas Comprimento da guarnição L3×largura L1 80X20	576000 80X20